品番：EA987GL-8

品名：9.0ton/M42x63mm 回転アイボルト

販売価格	84,700円（税抜）／ 93,170円（税込）		
カタログ価格	84,700円（税抜）／93,170円(税込)		
在庫数	最新在庫：1　（2025/06/23 22:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1811ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン（RUD）	型番	VRS-F-M42
リング内径(mm)	82	リング線径(mm)	34
ねじ径	M42×63	使用荷重	9t
ネジピッチ	4.5	重量	4.6kg
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装			
ニッケルクロムモリブデン鋼			
基部は360°回転式			
並目			
専用キー付属			
ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。			
ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。			
相手面に密着させて使用して下さい。			
吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.