


品番：EA987GL-9

品名：12.0ton/M48x38mm 回転アイボルト



販売価格	100,900円(税抜) / 110,990円(税込)		
カタログ価格	100,900円(税抜) / 110,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/03/10 22:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRS-F-M48
リング内径(mm)	94	リング線径(mm)	38
ねじ径	M48×72	使用荷重	12t
ネジピッチ	5.0	重量	7.0kg

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装

ニッケルクロムモリブデン鋼

基部は360°回転式

並目

専用キー付属

ボルトを固定した状態で負荷方向に回転します。

ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。

相手面に密着させて使用して下さい。

吊り上げ時には、必ずキーをボルトから外してご使用ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.