



品番：EA987GM-3

品名：2.5 ton/M20x30mm へ`アリング` 入スイベル吊フック



販売価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
カタログ価格	46,600円(税抜) / 51,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/10 05:52現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	PP-S-2.5t-M20
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	使用荷重	2.5t
口の開き	30mm	全長	215mm
ねじ径	M20×30	重量	1.7kg

安全ラッチ付
反転作業に適しています。
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。
並目
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。
全方向負荷が可能。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

