



品番：EA987GM-4

品名：4.0 ton/M24x36mm へ`アリング` 入スイベル吊フック



販売価格	66,100円(税抜) / 72,710円(税込)		
カタログ価格	66,100円(税抜) / 72,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/10 03:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	PP-S-4t-M24
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	使用荷重	4.0t
口の開き	35mm	全長	263mm
ねじ径	M24×36	重量	3.5kg

安全ラッチ付
反転作業に適しています。
温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装
二層のベアリングで負荷がかかってもスムーズに回転します。
並目
シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。
全方向負荷が可能。
精密鍛造及び特殊熱処理が施され強靱です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

