

品番：EA987GM-4

品名：4.0 ton/M24x36mm ヘアリング 入スイベル吊フック



販売価格	66,100円(税抜) / 72,710円(税込)		
カタログ価格	66,100円(税抜) / 72,710円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/11 01:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1761ページ		



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	PP-S-4t-M24
使用荷重	4.0t	ねじ径	M24×36mm
全長	263mm	口の開き	35mm
適正トルク値	150Nm	材質	ニッケルクロムモリブデン鋼
重量	3.5kg		

荷重下でも回転し、常に正しく接続する、全方向アイボルト (360°回転、230°可動)

コブラフック (安全ラッチ付) タイプ

シャックル等、接続金具不要で吊り上げ作業時間を短縮。

ワイヤーロープ・チェーンスリング・ベルトスリングなど、既存の吊り具をそのまま利用可能。

ダブルボールベアリング式で負荷時でもスムーズに回転し、作業の効率と安全性を向上。

ボルトに対して90°の引張り方向でも基本使用荷重を満たし、反転作業の多い現場に適しています。

吊り荷との干渉を防ぐ為に、座面との間に大きな空間を設けています。

温度により色変化する特殊ピンクパウダー塗装  
周囲温度 (225℃～400℃) で色変化する、強度劣化を目視で確認できます。  
(※400℃を上回る高温雰囲気では使用不可)

鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用

屋外使用にも強い表面メッキ仕上げ

並目

CEマーク取得、BG安全認定品

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.