



品番 : EA987GS-1

品名 : 4.0 ton 溶接型吊り環



販売価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
カタログ価格	4,900円(税抜) / 5,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/14 17:33現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	ルッドリフティングジャパン (RUD)	型番	VRBS-4t
材質	ニッケルクロムモリブデン鋼	サイズA	62mm
サイズB	16mm	サイズD	48mm
サイズT	65mm	使用荷重	4t
重量	0.8kg		

ピンクパウダー塗装はされていません。

並目

2点式固定による荷重配分により、溶接すべき母材においても効果的な負荷配分が得られます。

V級(グレード100)を使用し、吊上げ強度をアップ。

鍛造加工されたロードリングは、DIN5691準拠、磁気探傷検査済み。

溶接式シャックルは、溶接適合材質St52.3(1.0570)の鍛造加工品です。

本製品には、基本使用荷重値が明確に刻印されています。

特許取得スペーサは、ルート溶接に要する空隙剤として機能します。(およそ3mm)

溶接継ぎ目の配置(HV貫通式)により、DIN18800の要求事項を充足できます。すなわち、継ぎ目が完全に遮蔽されるため、腐食層の生じる恐れがありません。したがって野外現場でも使用できます。

低い取り付け高さ

代替品



品番 EA987GK-24A
コメント 使用荷重5.3t

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.