


品番：EA987GZ-11

品名：3.0x25x40mm/7x19 ワイヤアイボルト(ステンレス製)



販売価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
カタログ価格	1,430円(税抜) / 1,573円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2024/05/11 14:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	1827ページ		



仕様

材質	SUS316	使用荷重	約109kg(φ15mm銅棒を通して引張試験を行った値)
サイズ	φ3mm 7×19mm ボルト:M10 ナット:M10	線径	φ3mm
ワイヤー構成	7×19	内寸	19×37mm
ねじ径	M10×24		
アイ部分がワイヤーロープになっているので軽くて柔軟性があります。			
垂直吊りのみ対応			
並目			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.