

品番：EA987GZ-12

品名：4.0x34x65mm/7x19 ワイヤアイボルト(ステンレス製)




販売価格	2,520円(税抜)／2,772円(税込)		
カタログ価格	2,520円(税抜)／2,772円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/02 01:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



品番	規格	材質	寸法	重量	単位
EA987GZ-12	4.0x34x65mm/7x19	SUS316	φ4 7x19mm	約189g	本

品番	規格	材質	寸法	重量	単位
EA987GZ-12	4.0x34x65mm/7x19	SUS316	φ4 7x19mm	約189g	本



仕様

材質	SUS316	使用荷重	約189kg(φ15銅棒を通して引張試験を行った値)
サイズ	φ4 7×19mm ボルト:M10 ナット:M10	ねじ径	M10×24
ワイヤー構成	7×19	線径	φ4mm
内寸	26×61mm		
アイ部分がワイヤーロープになっているので軽くて柔軟性があります。			
垂直吊りのみ対応			
並目			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.