

品番：EA987HA-150B



品名：150mm 強力型滑車(2車)



販売価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
カタログ価格	28,500円(税抜) / 31,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/22 04:17現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



ワイヤーを入れる



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

#### 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	150×2S
材質	スチール	車径	150mm
使用荷重	2.0t	使用ロープ径	~18mm
全長	465mm	重量	13.5kg
フック口開き	32mm	シャフト径	28mm

ベケット付(本体下部のリング)

2車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)


スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。  
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

代替品

	<p><b>品番</b> EA987HH-150B</p> <p><b>コメント</b> オーフタイプになります。</p>
---	---

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.