

品番：EA987HA-175A

品名：175mm 強力型滑車(1車)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,800円(税抜) / 36,080円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,800円(税抜) / 36,080円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/06/22 06:33現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1785ページ | | |



ワイヤーを入れる



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

仕様

| | | | |
|--------|--------|--------|--------|
| メーカー | スリーエッチ | 型番 | 175×1S |
| 材質 | スチール | 車径 | 175mm |
| 使用荷重 | 3t | 使用ロープ径 | ~20mm |
| 全長 | 530mm | 重量 | 12kg |
| フック口開き | 35mm | シャフト径 | 32mm |

ベケット付(本体下部のリング)

1車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.