



品番：EA987HA-175B

品名：175mm 強力型滑車(2車)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/06/22 06:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1785ページ		



船舶・土木・建築・建設工事での荷物の吊下げ・吊上げに

#### 仕様

メーカー	スリーエッチ	型番	175×2S
材質	スチール	車径	175mm
使用荷重	3t	使用ロープ径	~20mm
全長	530mm	重量	17.5kg
フック口開き	35mm	シャフト径	32mm

ベケット付(本体下部のリング)

2車

スナッチタイプ

スイベル式(360°回転)

スナッチタイプはワイヤーなどを途中から入れることが可能です。  
先端加工(フック付き等)されたロープや長いロープを装着するときに便利です。

フック部分は鍛造鋼で外れ止めがついているので安全です。

シーブはメタル入りで、オイルレスメタル(焼結含油軸受け)を装着しています。

強力・堅牢な滑車です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.