品番: EA987SA-75B

品名: φ75mm オーフ型滑車(ステンレス製)



販売価格	21,600円 (税抜)/ 23,760円(税込)				
カタログ価 格	21,600円(税抜)/23,760円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/10 01:17現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1786ページ				



スイベル式(360°回転)











仕様

オーフ型	使用荷重	500kg			
75mm	使用ロープ径	~16mm			
228mm	サイズ	d:12.5mm、D:18mm、 L1:37mm、L2:108mm、 B:80mm、B1:25mm、 t:24mm、t1:54mm			
1.1kg	使用六角レンチ径	1.5mm			
本体:特殊ステンレス、 シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、 側板、シーブピン、六角穴付止めネジ: ステンレス(SUS304)					
ベケット付(穴径:18mm)					
	75mm 228mm 1.1kg 本体:特殊ステンレス、 シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、 側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:	75mm 使用ロープ径 228mm サイズ 1.1kg 使用六角レンチ径 本体:特殊ステンレス、 シーブ、スイベル:ステンレス(SCS13)、 側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:			

株式会社エスコ