



品番：EA987SB-75AB

品名：φ75mm フック型滑車(ステンス製/2車)



販売価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
カタログ価格	39,300円(税抜) / 43,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 04:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



### 仕様

シーブ径	75mm	シーブ数	2車
使用ローブ径	最大16mm	全長	259mm
フック口開き	18mm	使用六角レンチ径	1.5mm
使用荷重	500kg	材質	本体:特殊ステンレス シーブ・スィベル:ステンレス(SCS13) ハッカー部、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304) 含油ブッシュ=青銅
重量	1.8kg		

フック型(ハズレ止め付き)

シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。  
広いシーンでの利用が可能です。

ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。  
ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくなりました。

スィベル式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

