


品番：EA987SB-75B

品名：φ75mm フック型滑車(ステンス製)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 28,100円(税抜) / 30,910円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 28,100円(税抜) / 30,910円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/04 07:26現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1737ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |        |          |   |
|--------|--------|----------|---|
| シーブ径   | 75mm   | シーブ数     | 1車  |
| 使用ローブ径 | 最大16mm | 全長       | 259mm   |
| フック口開き | 18mm   | 使用六角レンチ径 | 1.5mm   |
| 使用荷重   | 500kg  | 材質       | 本体:特殊ステンレス<br>シーブ・スイベル:ステンレス(SCS13)<br>ハッカー部、側板、シーブピン、六角穴付止めネジ:ステンレス(SUS304)<br>含油ブッシュ=青銅 |
| 重量     | 1.25kg |          |   |

フック型(ハズレ止め付き)

シーブ下側のスペースとベケット穴径を拡大し、使い勝手を改善。  
広いシーンでの利用が可能です。

ナットにリブを設け、そのリブ間に止めねじを固定する構造を採用。  
ナットが緩んだ時にリブが止めねじに当たるため、ナットが緩みにくなりました。

スイベル式

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

