

品番：EA987SE-22

品名：75mm 溶接用ブロック(ステンス製/ステンス車)



販売価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
カタログ価格	11,200円(税抜) / 12,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/09 06:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1737ページ		



#### 仕様

シーブ径	75mm	使用ロープ径	最大16mm
全長	110mm	使用荷重	550kg
材質	本体・シーブ:SUS304 含油ブッシュ:青銅	重量	820g

滑車上部のフラット面を柱・梁などに溶接して使用するためのステンレス滑車

シーブには含油ブッシュを採用し、回転性能も良好です。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.