

品番：EA988BH-1.5

品名：6.3tonx1.5m レバーホイスト



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 85,700円(税抜) / 94,270円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 85,700円(税抜) / 94,270円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/04/04 08:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1716ページ                      |      |   |



簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

#### 仕様

|           |                                |        |                           |
|-----------|--------------------------------|--------|---------------------------|
| 使用荷重      | 6.3t                           | 最大巻取長  | 1.5m                      |
| 重量        | 26.5kg                         | フック口開き | 47mm                      |
| フック間最小距離  | 564mm                          | 手巻力量   | 38kg                      |
| ロードチェーン   | 線径:9.0mm、掛数:2                  | カミコミ防止 | ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。   |
| 頑丈な外れ止め金具 | フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。 | 操作性アップ | ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。 |

ラチェット式で使いやすく安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.