

品番：**EA988BH-1.5**

品名：6.3tonx1.5m レバーホイスト



販売価格	85,700円 (税抜) / 94,270円(税込)		
カタログ価格	85,700円(税抜) / 94,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/25 19:37現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1716ページ		



簡単操作のワンタッチ遊転機構搭載

仕様

使用荷重	6.3t	最大巻取長	1.5m
重量	26.5kg	フック口開き	47mm
フック間最小距離	564mm	手巻力量	38kg
ロードチェーン	線径:9.0mm、掛数:2	カミコミ防止	ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
頑丈な外れ止め金具	フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。	操作性アップ	ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。

ラチェット式で使いやすく安全です。

遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。

簡単操作で、作業効率をアップさせるワンタッチ遊転機構搭載

グレード「V級」を超える「+V級」ロードチェーンを採用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.