


品番：EA989RD-4

品名：1452kg ハンドウィンチ(2スピード)



販売価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
カタログ価格	36,600円(税抜) / 40,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/03 22:07現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1714ページ		



高速・低速の2段階の速度調整が可能です

仕様

引張能力	1452kg	最大巻取長さ	ワイヤーロープ: φ9.52mm×9.14m ストラップ: 50mm×7.62m
ギア比	17.3:1/5.4:1	重量(kg)	7.7
ドラム幅	55mm	用途	横引き用
つめかけブレーキ式(フリーホイール)			
スチール製ハンドルは頑丈で、手に負担がかかりにくくなっています。			
熱処理ハイカーボンスチール製ギアで長寿命。			
リバーシブルラチェット			
2段階速度調節可能。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.