品番: EA989SC-21

品名:545kg ハンドウインチ(ステンレス製)



販売価格	25,100円 (税抜)/ 27,610円(税込)				
カタログ価 格	25,100円(税抜)/27,610円(税込)				
在庫数	最新在庫: 19 (2025/12/19 17:11現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	1763ページ				

















錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ

仕様

引張能力	545kg	最大巻取長さ	5mm×20m
ギア比	4.1:1	重量	2.5kg
ドラム幅	51mm	ドラム径	17.5mm
ハンドル長	200mm	材質	本体:ステンレス(SUS304) ハンドルの外面:PVC樹脂 伝動軸の軸受け:銅製 スイッチレバーの外面:PVC樹脂 付属のケーブル固定用のネジ、ナット: 鉄
付属品	ワイヤロープ止めねじ		
構引き用			

横引き用

つめかけブレーキ式(フリーホイール)

頑丈で精密性の高いギア構造

握りやすいハンドルデザイン