

品番：EA990K-7

品名：680mm 灯油ポンプ(加圧式)



販売価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)		
カタログ価格	2,550円(税抜)／2,805円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/05/04 19:05現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0641ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	PK-21
吐出量	6L/min	適用	灯油、水(※灯油と水の併用は不可)
本体全長	680mm	ホース長	480mm
タイプ	手動式	重量	360g
材質	本体・ノズル: ポリエチレン・ポリアセ タール ホース: ポリエチレン	吐出口径	φ 14mm
使用温度範囲	－5～＋45℃		
灯油かん固定式			
電池がいらない加圧式			
灯油缶口外径50mm対応			
空気の力で液体を押し出します。			
ノズル収納ケース付きで灯油が垂れません。			
ポリタンクに取り付けたまま使用できます。			
18L・20L缶両方に使用できます。			
女性でもラクに加圧できます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.