

品番：EA990KB-21

品名：DC18V ドラム缶オイルポンプ(充電式)



販売価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
カタログ価格	31,200円(税抜) / 34,320円(税込)		
在庫数	最新在庫: 13 (2026/06/13 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0630ページ		



仕様

メーカー	工進	型番	SFP-2518
最大吐出量	20L/min	適用	軽油、灯油専用(ガソリン不可)
電源	18Vリチウムイオンバッテリー	連続使用時間	約90分
ホース長	1.5m	全長	1137mm
重量	1.75kg	付属品	吐出ホース、18Vバッテリー、急速充電器
吐出口	φ25mm	材質	樹脂
用途	ドラム缶からの油の移送	全揚程	3.5m
給油ノズル	ガンノズル	充電時間	約60分
吸入口径	φ55mm	液温	5~40℃
モーター	ブラシレスモーター	過電流保護	自動復帰型ヒューズ
使用不可液体例	ガソリンなど第一石油類、A重油、溶剤、薬品、水など	適合バッテリー	EA990KB-26
バッテリー用充電器	EA990KB-27		

ドラム缶(200L)1缶分なら約10分で吸い上げ可能。満充電でドラム缶9本(約1800L)も吸い上げできます。

充電式なので電気がない所でも使用できます

リチウムイオンバッテリー搭載なので電源を気にせず使え、バッテリーも繰り返し使えるので経済的です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.