品番: EA990KT-22B

品名: [AC/DC] 電動式オイルポンプ



| 販売価格 | 8,190円(税抜)/9,009円(税込) | | | | |
|------------|--------------------------------|------|----|--|--|
| カタログ価 格 | 8,190円(税抜)/9,009円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 155 (2025/12/16 22:10現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | | |
| カタログページ | | | | | |





仕様

| 吐出量 | 12L/min | 電源 | DC12V·AC100V |
|---------|--|--------|--------------|
| 適用 | 軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹸、殺虫剤、水肥料、農薬 | ホース長 | 2.5m |
| 全長 | 669mm(持ち手: 203mm、吸入管: 466mm) | 連続使用時間 | 15分 |
| 重量 | 405g | 本体材質 | ポリプロピレン |
| 電源コード長 | ACアダプター:4m DCケーブル:3.9m | 最大揚程 | 3m |
| 定格出力 | DC12V 2A | 吸入管先端径 | φ31mm |
| ノズル外径 | 15.9mm | 使用温度 | +5~40℃ |
| 使用不可の液体 | ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、 高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒 | | |

目的に応じて、ノズルレバーの位置を変更できます。

用途に応じて、ノズルのヘッドを交換して使用できます。

連結部が360°回転する構造に設計

フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強いです。

吐出ホースを収納可能なフック付

シャワーノズル付きのため、シャワー、ストレートどちらでも使用可能です。

大型スイッチ採用して操作が容易です。

オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.