

品番：EA990KT-22B

品名：[AC/DC] 電動式オイルポンプ



販売価格	8,190円(税抜) / 9,009円(税込)		
カタログ価格	8,190円(税抜) / 9,009円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/09/06 16:45現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

吐出量	12L/min	電源	DC12V・AC100V
適用	軽油、尿素水、水、灯油、不凍液、洗浄液、水石鹼、殺虫剤、水肥料、農薬	ホース長	2.5m
全長	669mm(持ち手:203mm、吸入管:466mm)	連続使用時間	15分
重量	405g	本体材質	ポリプロピレン
電源コード長	ACアダプター:4m DCケーブル:3.9m	最大揚程	3m
定格出力	DC12V 2A	吸入管先端径	φ31mm
ノズル外径	15.9mm	使用温度	+5~40℃
使用不可の液体	ガソリン、アセトン、ベンゼン、クレゾール、エチル、フェノール、メチルエチル、高濃度の苛性ソーダ液、硝酸、塩酸、硫酸、希釈剤または溶媒		

目的に応じて、ノズルレバーの位置を変更できます。

用途に応じて、ノズルのヘッドを交換して使用できます。

連結部が360°回転する構造に設計

フィルターはステンレス鋼を採用し、腐食に強いです。

吐出ホースを収納可能なフック付

シャワーノズル付きのため、シャワー、ストレートどちらでも使用可能です。

大型スイッチ採用して操作が容易です。

オートストップ機能は付いていません。(レバーを握れば出て、離せば止まります)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.