

品番：EA990YA-7

品名：ドラム缶オイルポンプ(エアー式/NBRホース)



販売価格	129,300円(税抜)／ 142,230円(税込)		
カタログ価格	129,300円(税抜)／142,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/06/28 17:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0640ページ		



圧縮エアで内圧を利用し移送するポンプ
残液最少で省エネ・引火性の高い液体の安全な小分けに最適

仕様

メーカー	アクアシステム	型番	APD-20GN
吐出量	55L/min	エアー消費量	55L/min
適用	灯油・軽油・ガソリン	ホース長	2m
重量	6.3kg	材質	本体・ノズル:アルミ・真鍮・ステンレス パッキン:ニトリルゴム・フッ素ゴム ホース:NBR
粘度	3,000CP以下	アース線	有
ノズル	手動ガン	押上揚程	2m
ノズル外径	φ 22.3mm	全長	1056mm
使用コンプレッサー	0.75kW		
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用			
ドラム缶内の液体を無駄なく吐出。残液は約200CC			
揮発性の高い液体を密閉式のため、安全に保管できます。			
電気を使用しない防爆仕様			

二重安全構造で安心
高粘度の液体に対応(3000cPまで)
圧力が0.07MPa以上になると空気をドラム缶の外へ排出する安全弁付き
圧縮空気で駆動
1馬力(0.75kw)のコンプレッサーで駆動します。
残液最小で省エネ
※ドラム缶は別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.