

品番：EA991-10

品名：電動グリースガン(充電式/蛇腹カートリッジ用)



販売価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
カタログ価格	53,000円(税抜) / 58,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/04 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



#### 仕様

ノズル	450mmフレキホース	容量	400g
筒サイズ	φ52×300mm		
蛇腹カートリッジ専用(手詰め不可)			
吐出量	85g/分	吐出圧力	41.4MPa(422kgf/cm <sup>2</sup> )
充電時間	約1時間		
NLGI-1～2			
バッテリー1個・充電器付			
チェーン式トリガー			
グリス残量確認窓付			
本体重量	3.5kg(バッテリー含)		
EA991C-1～18の蛇腹カートリッジをご利用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.