

品番：EA991-14

品名：DC14.4V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
カタログ価格	54,000円(税抜) / 59,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 157 (2026/06/27 13:29現在)		
商品入数	1	販売単位	組
カタログページ	0644ページ		



JIS 呼び	NLGI No.	JIS 呼び	NLGI No.
000号	000	3号	3
01号	00	4号	4
02号	0	5号	5
1号	1	6号	6
2号	2		

肩に掛けながらグリース注入作業ができます

### 仕様

容量	400g	適用グリス	ジャバラ式
常用吐出圧力	22Mpa	最大吐出圧力	41Mpa
NLGI-1~2			
吐出量	70g/分	ノズル長	750mm
筒サイズ	φ55×280mm	充電時間	1時間
定格電圧	DC14.4V	電池	リチウムイオンバッテリー
バッテリー容量	2Ah	重量	3.43kg(電池含む)
付属品	充電器、リチウムイオンバッテリー、肩掛けホルダー、ケース	ケースサイズ	645(W)×310(D)×130(H)mm
総重量	5.94kg	適用グリース	蛇腹グリース 手詰めグリース

リチウムイオン電池のリサイクル・破棄方法について  
「充電式電池リサイクル協力店」に加入の電気店、スーパー、ホームセンター等に設置しているリサイクルボックスへ投函下さい。リサイクルボックスについて詳しくは、一般社団法人(JBRC)や自治体で確認して下さい。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.