

品番 : EA991-20

品名 : DC18V (充電式)電動グリースガン



販売価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
カタログ価格	57,300円(税抜) / 63,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 14:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0644ページ		



仕様

メーカー	京都機械工具 (KTC)	型番	JTAE911
内容量	400g	ノズル長	750mm(フレキホース)
吐出圧力	40MPa	吐出量	70g/分
充電時間	1時間		
NLGI-1~2			
ノズルねじサイズ	UNEF7/16	筒サイズ	φ79×472mm
重量	3.5kg(バッテリー、ノズル含む)	付属品	充電器、リチウムイオンバッテリー、ノズル変換アダプター、ケース
入力電圧	18V	電圧	18V
適用グリース	蛇腹グリース		
付属の変換アダプター(UNEF7/16→R1/8" NPT)により、EA991CF-101~106のグリースガン用ノズルが接続できます。			
400g蛇腹カートリッジ専用。 蛇腹カートリッジ(400g)をご利用下さい。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

