

品番 : EA991-30A

品名 : DC18V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	59,800円(税抜)／65,780円(税込)		
カタログ価格	59,800円(税抜)／65,780円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/04 00:25現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0644ページ		



JIG規格とNLGI規格の対応表			
JIG規格	NLGI規格	JIG規格	NLGI規格
000号	00号	3	3
00号	00号	4号	4
0号	0号	5号	5
1号	1号	6号	6
2号	2号		



仕様

メーカー	京セラ	型番	DGG-180L1
容量	420g	ノズル長	162mm
吐出圧力	40MPa	吐出量	72g/分
充電時間	69分	ノズルねじサイズ	R1/8"
重量	3.2kg	付属品	充電器、バッテリー×2個、ケース
材質	金属		

NLGI1~2

チェーン式トリガー

蛇腹カートリッジ専用。

EA991C-1~18の蛇腹カートリッジをご利用ください。

トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い

電池状態と過負荷をランプでお知らせ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

