品番: EA991-40

品名: DC12V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	36,900円(税抜)/40,590円(税込)				
カタログ価 格	36,900円(税抜)/40,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 16:44現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					







## 仕様

容量	400ml	ノズル長	750mm
吐出圧力	55MPa	吐出量	87g/分
充電時間	1.5時間	ノズルねじサイズ	R1/8¥"
筒サイズ	φ57×284mm	付属品	USBケーブル
重量	2.5kg	バッテリー(内蔵)	2000mAh リチウムイオンバッテリー

NLGI 1~2

1回のフル充電で400gのカートリッジグリースを7本分可動します。

手動グリースガンの3倍のポンピング能力を備えています。

プレミアムパウダーコーティングが施されており、長時間の使用に耐える耐久性を保証しています。

Type-Cケーブルによる1.5時間以内の急速充電機能を備えています。

急速充電機能付き

エア抜きバルブ付

アルミダイキャストヘッド

バッテリー内臓

手詰とEA997C-7~10をご利用ください。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.