

品番：EA991-60

品名：DC18V 電動グリースガン(充電式)



販売価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
カタログ価格	52,900円(税抜) / 58,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/20 21:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

容量	400ml	使用圧力	69MPa
吐出圧力	高圧力モード: 69MPa 高流量モード: 34.5MPa	吐出量	高圧力モード: 85g/分 高流量モード: 300g/分
電源	18Vリチウムイオンバッテリー(別売)	適応バッテリー	HiKOKI、makita、BOSCH、Panasonic社の14.4V・18Vバッテリー ※全てのバッテリーに適合するわけではありません。詳細は画像欄の各社バッテリー適合表をご参照下さい。
筒径	φ57mm	筒長	313mm
ノズル長	762mm(フレキシブルノズル)	ノズルねじサイズ	BSPT1/8"-28
重量	3.7g	付属品	ショルダーベルト、ケース
作業量の目安	18V(4.0Ah): 400mlカートリッジ約26本 18V(2.0Ah): 400mlカートリッジ約12本	適用グリース	蛇腹グリース、手詰めグリース

高圧力/高流量のモード切り替えが可能

吐出量を正確にコントロールできる14段階のプリセットカウンター付き

暗い場所や狭い場所でも視認性を確保できるLEDライト付き

圧力が限界を超えるとモーターを自動停止する電子センサー内蔵

ハンズフリー操作のロックオンボタン、誤吐出を防ぐロックオフボタンを備えています。

ホースホルダー付き

NLG12

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.