

品番：EA991AG-11

品名：22L へ°-ル缶(高密度ポ°リエレン内装/UN規格適合)



販売価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
カタログ価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2024/04/29 09:30現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	0661ページ		



仕様

容量	22L	サイズ(mm)	外径:天側φ290、地側φ276 内径:天側φ286、地側φ272 外高:412
材質	外装:ティンフリースチール(JIS G 3315) 内装:ポリエチレン(HDPE)	板厚	0.5mm
重量(kg)	2.87	口部分の寸法	ネジ山径:φ50.0mm±0.5mm ネジ谷径:φ46.0mm 内径:φ38.5mm±0.5mm
カラー	紺		

キャップタイプ

耐薬品性に優れた高密度ポリエチレンの内装と、耐衝撃性に優れた鋼製ペール缶との二重構造で、危険物輸送用容器としてUN規格(国際船舶運送容器基準)にも適合しています。

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.