

品番：EA991AG-5

品名：20L ペール缶(バンドタイプ / UN規格適合)



販売価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
カタログ価格	5,390円(税抜) / 5,929円(税込)		
在庫数	最新在庫: 74 (2026/06/06 14:29現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	0635ページ		



注意事項
※本製品は、有害物質の漏れ防止のために、蓋と本体の間にパッキンが装着されています。パッキンが劣化した場合は、蓋と本体の間にパッキンを取り付け、漏れ防止をお願いします。

仕様

メーカー	ジャパンペール	型番	40320-70
容量	20L	サイズ	φ300×361(H)mm
板厚	0.4mm	仕様	固体用 内面ニス塗装(薄い金色エポキシコーティング)
容器等級	Y	カラー	白
材質	本体:ティンフリースチール(JIS G 3315) 蓋と本体の間のパッキン:天然ゴム	重量	1,810g±10%
入数	1缶		

バンドタイプ

天ぶたは取り外し可能

天板ガスケット付で気密性を保ちます。

危険物輸送用容器としてUN規格に適合したペール缶

天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。

商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。

缶本体に「UNマーク」の印字は御座いますが UN規格証明書は付属しておりません。

PCB廃棄物を入れて保管・運搬が可能です。

バンドで密閉した後も、繰り返し開閉しての利用が可能です。
(※但し長期間の保管を行う場合にはパッキンの劣化等がある場合がありますのでご注意ください)

※内容物が液体の場合、漏れる可能性があります。
固体の内容物(PCB廃棄物等)でご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.