

品番 : EA991C-1

品名 : 400g/-10°C～60°C カートリッジ グリース(シャシー)



販売価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
カタログ価格	590円(税抜) / 649円(税込)		
在庫数	最新在庫: 32 (2026/05/06 14:46現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



代表値	試験項目	標準
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きがよい
1	310-340	やや動きがよい
2	260-290	普通
3	220-250	やや動きが悪い
4	175-205	動きが悪い
5	130-160	非常に動きが悪い
6	85-115	-

グリースの稠度(粘度)は一般にNLGI稠度で表されます。上記稠度別の性能値を示します。

NLGI No.	遊料の寸法	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きがよい
1	310-340	やや動きがよい
2	260-290	普通
3	220-250	やや動きが悪い
4	175-205	動きが悪い
5	130-160	非常に動きが悪い
6	85-115	-

仕様

内容量	400g	使用温度範囲	-10°C～60°C
カラー	褐色	外径	約φ56mm
シャシーグリース			
カルシウム石鹼基			
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。			
潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに			
NLGI-1			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.