

品番 : EA991C-11

品名：400g/-10°C～60°C グリース(シャーシー/20本)



販売価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜)／11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 12 (2026/02/04 01:46現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



代表性状	試験項目	基準
外観		褐色
ちりう度	25°C 液浸	320
高湯	95	
細胞密度	100°C 24hr	合格
水分		1.3
冰水冷却耐久度	38°C 1hr %	9.1
水分 %		0.1
見かけ強度	10°C 105 ¹ Mpa	1500
チムケンGOK値	L/M	9
透視		A級



仕様

使用温度範囲	-10°C~60°C	カラー	褐色
内容量	400g×20本(1箱)	外径	約φ56mm
シャシーグリース			
カルシウム石鹼基			
軽荷重の転がり、滑り軸受けなどの潤滑に。			
NLGI-1			
潤滑性、粘着性に優れ、自動車、運搬機、土木建設機械等のシャシーなどに			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.