

品番 : EA991C-15C

品名 : 400g/-25°C~120°C グリース(極圧リチウム/20本)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 18,000円(税抜) / 19,800円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/05/06 15:21現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0648ページ                      |      |   |



グリースの精度(ちょう度)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度表と対応しています。

| NLGI No. | 遊材の大きさ  | 状態     |
|----------|---------|--------|
| 000      | 445-475 | 流動状    |
| 00       | 420-450 | +      |
| 0        | 355-385 | 軟らかい   |
| 1        | 310-340 | やや軟らかい |
| 2        | 265-295 | 普通     |
| 3        | 220-250 | やや硬い   |
| 4        | 175-205 | 硬い     |
| 5        | 130-160 | 非常に硬い  |
| 6        | 85-115  | +      |

## 仕様

|        |              |    |        |
|--------|--------------|----|--------|
| メーカー   | エーゼット        | 型番 | K760   |
| 内容量    | 400g×20本(1箱) | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -25~120°C    | 色  | 油褐色    |
| 入数     | 20本          |    |        |

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、極圧剤や防錆剤などの添加剤を配合した極圧グリースです。

極圧性、耐熱性、耐水性及び機械安定性に優れています。

一般機械の軸受や高荷重がかかる摺動部等の潤滑に

### 【用途】

- ・建設機械: クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・農業機械: 耕運機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ギアボックス、圧延機軸受に
- ・衝撃荷重・高荷重摺動部に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.