

品番 : EA991C-16

品名 : 400g/-25°C~120°C カートリッジ グリース(モリブデン)



販売価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
カタログ価格	1,160円(税抜) / 1,276円(税込)		
在庫数	最新在庫: 18 (2026/06/21 02:43現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの粘度(40°C)は一般にNLGI規格で表されます。上記の規格を次のように示しています。

NLGI No.	粘度の範囲	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	"
0	350~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	"

仕様

メーカー	エーゼット	型番	K790
内容量	400g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	黒
入数	1本		

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。

耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いので、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.