

品番 : EA991C-16C

品名 : 400g/-25°C~120°C グリース(モリブデン)/20本)



販売価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
カタログ価格	22,300円(税抜) / 24,530円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/21 02:44現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGI標準で表されます。下記標準粘度に準拠しています。

NLGI No.	遊材の粘度	状態
000	445~475	流動状
00	420~430	→
0	355~385	軟らかい
1	310~340	やや軟らかい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	→

仕様

メーカー	エーゼット	型番	K790
内容量	400g×20本(1箱)	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25~120°C	色	黒
入数	20本		

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。

耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いいため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.