

品番 : EA991C-20B

品名 : 400g/- 5°C ~ 70°C グリース(シャーシ-/20本)



販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/05/01 08:29現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの粘度(ちょうど)は一般にNLGIの範囲で表されます。下記表はこれに準拠しています。

NLGI No.	選りよ度	状態
000	445-475	流動状
00	420-430	+
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	F770
内容量	400g	仕様	NLGI-1
使用温度範囲	-5~70°C	色	茶褐色
入数	20本		

各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。

付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.