

品番：EA991C-32

品名：80g/-25°C～120°C グリース(二硫化モリブデン)



販売価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
カタログ価格	370円(税抜) / 407円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2026/06/21 05:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(圧入型)は一般にNLGI規格で表されます。上記規格を次のように示しています。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	+
0	350-385	動きやすい
1	310-340	やや動きやすい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

## 仕様

メーカー	エーゼット	型番	K798
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-25～120°C	色	黒
重量	85g	入数	1本

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。

耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いので、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.