

品番：EA991C-32B

品名：80g/-25°C～120°C グリース(二硫化モリブデン30本)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,600円(税抜) / 11,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/05/06 14:53現在) | | |
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0648ページ | | |



グリースの精度(ちょう度)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度ごとの特徴を掲載しています。

| NLGI No. | 遊材の大きさ | 特徴 |
|----------|---------|-------|
| 000 | 445-475 | 流動性 |
| 00 | 420-450 | + |
| 0 | 355-385 | 転がり |
| 1 | 310-340 | やや転がり |
| 2 | 265-295 | 普通 |
| 3 | 220-250 | やや硬い |
| 4 | 175-205 | 硬い |
| 5 | 130-160 | 非常に硬い |
| 6 | 85-115 | + |

仕様

| | | | |
|--------|-----------|----|--------|
| メーカー | エーゼット | 型番 | K798 |
| 内容量 | 80g×30本 | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -25～120°C | 色 | 黒 |
| 重量 | 85g | 入数 | 30本 |

精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに二硫化モリブデンや極圧剤を配合した極圧グリースです。

耐摩耗性に優れ、衝撃荷重に強いいため、特に過酷な高荷重がかかる箇所の潤滑に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.