

品番：EA991C-33

品名：80g/-20°C～200°C グリース(有機モリブデンウレア)



販売価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
カタログ価格	455円(税抜) / 501円(税込)		
在庫数	最新在庫: 26 (2026/05/06 15:23現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(注)は一般にNLGI規格で表されます。上記規格を次の添付表にてご確認ください。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	"
0	350-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	"

仕様

メーカー	エーゼット	型番	KY788
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-20～200°C	色	黄褐色
重量	85g	入数	1本

熱安定性に優れたウレアベースのグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した高品質の極圧グリースです。

衝撃荷重に強く、耐熱性、耐水性、極圧性、付着性に優れているほか、酸化防止及び機械安定性が良好です。

水に溶解しにくく、水分混入による軟化や漏洩が無いので長期間安定した潤滑が可能です。

グリース色が黄褐色のため目立ちません。

【用途】

- ・製鉄所の熱間圧延機、連鑄機、テーブルローラー等の軸受に
- ・建設機械：クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア、ピンに
- ・産業機械：加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに
- ・ミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械等の振動衝撃・高荷重摺動部に

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.