品番: EA991C-37

品名:80g/-70°C~180°C グリース(低温用シリコーン)



販売価格	3,210円 (税抜)/3,531円(税込)				
カタログ価格	3,210円(税抜)/3,531円(税込)				
在庫数	最新在庫: 8 (2025/11/03 08:02現在)				
商品入数	1	販売単位	本		
カタログページ	0657ページ				



グリースの頻度(ちょう度)は一般に NLGI興奮で表されます。 JIS規格もこれに単純しています。						
NLGI No.	混和ちょう度	状態				
000	445~475	流動状				
00	400~430					
0	355~385	軟らかい				
1	310~340	やや軟らかい				
2	265~295	普通				
3	220~250	やや硬い				
4	175~205	硬い				
5	130~160	非常に硬い				
6	85~115					

仕様

メーカー	エーゼット	型番	077			
内容量	80g					
リチウム石鹸基						
低温用						
NLGI-2						
使用温度範囲	-70~180℃	色	白			
重量	85g					
低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。						
耐熱性、耐水性、耐膨潤、防錆、長期潤滑に優れています。						
グリースが白色なので、プラスチック等に使用しても目立ちません。						

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.