

品番 : EA991C-38

品名 : 80g/-30°C~200°C グリース(高温用シリコン)



販売価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
カタログ価格	3,460円(税抜) / 3,806円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 16:00現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0649ページ		



NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445~475	流動状
00	400~430	+
0	350~385	動きやすい
1	310~340	やや動きやすい
2	265~295	普通
3	220~250	やや硬い
4	175~205	硬い
5	130~160	非常に硬い
6	85~115	+

仕様

メーカー	エーゼット	型番	078
内容量	80g	仕様	NLGI-2
使用温度範囲	-30~200°C	色	白
重量	85g		

高温用

リチウム石鹼基

高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組合わせに有効な潤滑剤です。

白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。

Oリング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.