品番: EA991C-4

品名:400g/-20℃~120℃ カートリッシ゛グリース(リチウム)



販売価格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)					
カタログ価 格	1,030円(税抜)/1,133円(税込)					
在庫数	最新在庫: 24 (2025/12/20 02:12現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	0657ページ					



グリースの桐俊(ちょう俊)は一般に NLGI桐屋で表されます。 JIS規格もこれに准頼しています。						
NLGI No.	混和ちょう度	状態				
000	445~475	流動状				
00	400~430					
- 0	355~385	軟らかい				
1	310~340	やや軟らかい				
2	265~295	普通				
3	220~250	やや硬い				
- 4	175~205	硬い				
- 5	130~160	非常に硬い				
- 6	85~115					

仕様

内容量	400g	仕様	NLGI-0
入数	1本	色	黄褐色
用途	一般機械の軸受振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など) その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑	材質	鉱物油
使用温度範囲	−20~120°C		

リチウム石鹸基

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。

極圧性に優れています。

耐熱性・機械安定性に優れています。

付着性・耐水性に優れています。

株式会社エスコ