

品番：EA991C-4B

品名：400g/-20℃～120℃ グリース(リチウム/20本)



販売価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜) / 20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 15:23現在)		
商品入数	20	販売単位	箱
カタログページ	0648ページ		



グリースの規格(ちよみ製)は一般にNLGI規格で表されます。よみ製のものに準拠しています。

NLGI No.	遊料の硬度	状態
000	445-475	流動状
00	420-430	+
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

仕様

内容量	400g	仕様	NLGI-0
入数	20本	色	黄褐色
用途	一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉碎機・プレス機械など) その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑	材質	鉱物油
使用温度範囲	-20～120℃		

リチウム石鹼基

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。

極圧性に優れています。

耐熱性・機械安定性に優れています。

付着性・耐水性に優れています。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

