

品番：EA991C-61

品名：80g/-20℃～200℃ 食品機械用グリース



販売価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
カタログ価格	705円(税抜) / 776円(税込)		
在庫数	最新在庫: 5 (2026/05/02 10:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0649ページ		



グリースの規格(右の欄)は一般にNLGI規格で表されます。上記規格を元に分類されています。

NLGI No.	遊料の粘度	状態
000	445-475	流動状
00	400-430	"
0	350-385	動きやすい
1	310-340	やや動きやすい
2	265-295	普通
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	"

仕様

メーカー	エーゼット	型番	718
商品名	フードグリース	内容量	80g
仕様	NLGI-2	使用温度範囲	-20～200℃
色	白	材質	流動パラフィン
サイズ	75×25×125mm	重量	80g

食品専用のグリースです。

グリース特有の臭いが少なく、白色で油分離が少ないため機械汚れを抑えます。

食品加工機械等の金属摺動部の潤滑、防錆に最適です。

NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録された食品機械専用のグリースです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.