

品番：EA991C-62B

品名：400g/-20~200℃ カートリッジ グリース(ウレアタイプ) /20本



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,700円(税抜) / 19,470円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/05/06 16:34現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0649ページ                      |      |   |



グリースの精度(ちょう量)は一般にNLGI精度で表されます。下記精度表と対応しています。

| NLGI No. | 遊材の大きさ  | 状態     |
|----------|---------|--------|
| 000      | 445-475 | 流動状    |
| 00       | 420-450 | +      |
| 0        | 355-385 | 軟らかい   |
| 1        | 310-340 | やや軟らかい |
| 2        | 265-295 | 普通     |
| 3        | 220-250 | やや硬い   |
| 4        | 175-205 | 硬い     |
| 5        | 130-160 | 非常に硬い  |
| 6        | 85-115  | +      |

## 仕様

|        |          |    |        |
|--------|----------|----|--------|
| メーカー   | エーゼット    | 型番 | F780   |
| 内容量    | 400g     | 仕様 | NLGI-2 |
| 使用温度範囲 | -20~200℃ | 色  | 薄茶色    |
| 入数     | 20本      |    |        |

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。

耐熱性、耐水性に優れています。

各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.