

品番 : EA991C-62B

品名 : 400g/-20~200°C カ-トリッジ グリース(ウレアタイプ) / 20本



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,700円(税抜)／19,470円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 17,700円(税抜)／19,470円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/04 11:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 20                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0649ページ                      |      |   |



|   |         |        |
|---|---------|--------|
| グリースの硬度(ショーハルト)は一般にNLGI硬度で示されます。<br>JIS規格もごとに掲載しています。 |         |        |
| NLGI No. 適用温度範囲 硬度                                    |         |        |
| 000   | 400~430 | 流動性    |
| 0   | 355~385 | 軟らかい   |
| 1   | 310~340 | やや柔らかい |
| 2   | 265~295 | 普通     |
| 3   | 220~250 | やや硬い   |
| 4   | 175~205 | 硬い     |
| 5   | 130~160 | 非常に硬い  |
| 6   | 85~115  |        |

## 仕様

|        |                      |     |        |
|--------|----------------------|-----|--------|
| メーカー   | エーゼット                | 型番  | F780   |
| 商品名    | 袋入り ウレアグリース ジャバラ     | 内容量 | 400g   |
| 使用温度範囲 | -20°C～+200°C         | 仕様  | NLGI-2 |
| 色      | 淡黄褐色                 | 入数  | 20本    |
| サイズ    | 95(W)×60(D)×310(H)mm |     |        |

熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。

耐熱性、耐水性に優れています。

各種添加剤を有効に配合し、防錆効果、耐摩耗性に富み、長期潤滑が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.