

品番：EA991C-71

品名：2.5kg 極圧グリース



販売価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
カタログ価格	5,410円(税抜) / 5,951円(税込)		
在庫数	最新在庫: 8 (2026/03/26 17:04現在)		
商品入数	1	販売単位	缶
カタログページ	1504ページ		



グリースの規格(ちょう度)は一般にNLGI規格で表されます。上記規格にたいして説明しています。

NLGI No.	ちょう度	状態
000	445-475	流動性
00	400-430	+
0	355-385	軟らかい
1	310-340	やや軟らかい
2	265-295	半硬
3	220-250	やや硬い
4	175-205	硬い
5	130-160	非常に硬い
6	85-115	+

仕様

内容量	2.5kg	使用温度範囲	-15~130℃
ちょう度	275	色	黄褐色バター状
仕様	NLGI-2	用途	一般機械の軸受け

極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。

優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。

バンパリーミキサー、セメントキルン、粉碎機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.