


品番：EA991CA-1

品名：500ml グリースポンプ



販売価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
カタログ価格	5,440円(税抜) / 5,984円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/06/21 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0645ページ		



#### 仕様

容量	500ml	ノズル長(mm)	150
ノズルねじサイズ	M10×1	吐出量(cm <sup>3</sup> /ストローク)	1.2
最大吐出圧力	40MPa	筒長	273.5mm
ピストン軸径	8mm	サイズ	395×120×66mm
重量	1.25kg	適用グリース	カートリッジグリース 手詰めグリース
NLGI-1~2			
EA991C-7~-10(カートリッジグリース)が使用できます。			
プッシュロッドの安全なハンドル			
エンドキャップのプランジャーロッドクランプにより手動でスプリングに圧力を加えて大量のグリースを圧縮したり、損傷したカートリッジにプランジャーを押し込んだりできます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.